



DEVEAUX



## Masque de confinement Masque lavable à usage non sanitaire de catégorie 1 (UNS1)

Référence : **SAFY**

(Selon la note d'information interministérielle du 29 mars 2020 révisée le 26 avril)

**100% Français : Conçu, fils teints, tissé, confectionné, lavé en France**

**Avertissement :** pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

Masque homologué pour le territoire français et outre-mer uniquement. Si vous résidez dans un pays étranger, nos masques n'ont pas l'homologation requise du pays résident, nous n'engagerons pas notre responsabilité sur leurs utilisations.

**Un premier cycle d'entretien est requis avant le 1er usage.**

**Composition :** Matières principales : 57% coton, 42% polyester, 1% lycra.

- Portez ce masque quand vous êtes **en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.**

- Vérifiez toujours que le masque est **bien ajusté et couvre votre bouche, votre nez et votre menton.**

- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.

- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant, c'est un masque **grand public.**

- **Ce masque ne remplace pas les gestes barrières** (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). **Il ajoute une barrière physique à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.**

**- Afin de garder ses performances et son confort, il est indispensable que le masque conserve son aspect original (légèrement froissé)**



## SÉCURITÉ

### **Performances :**

Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de la DGA Maîtrise RNBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (rapport 1 lavage pour 1ère utilisation RP/20-3545/DGA MNRBC/2000305/NP Version 1), qui supporte 10 lavages (RP/20-3645/DGAMNRBC/2000305/NP version 1 et RP/203779/DGA MNRBC/2000305/NP) et 30 lavages (IFTH 2020-04-17-158-1)

**Efficacité de filtration** des particules de  $3 \mu\text{m}$  > 90% (particules émises par le porteur).

**Respirabilité :** essai de perméabilité à l'air > 96 L.m<sup>2</sup>.s-1 pour une dépression de 100 Pa.

**Test au porter** établi par nos soins : 4 heures consécutives maximum.